






Kod do podglądu tego stoiska

- 1 Skieruj aparat telefonu na kod. Bez żadnej aplikacji.
- 2 Otworzy się strona. Obejrzyj stoisko ze wszystkich stron.
- 3 Kliknij przycisk w prawym dolnym rogu i poczekaj chwilę. Stoisko stanie w Twoim wnętrzu (AR).


Zeskanuj kod aparatem telefonu.

Nic nie trzeba instalować ani zakładać.


Otworzy się strona, na której obrócisz to stoisko ze wszystkich stron i zapalisz w nim światło. Jeden przycisk stawia jego makietę na kamiennym postumencie **w miejscu, w którym stoisz**, widzianą przez kamerę telefonu.




Makieta




Stoisko w prawdziwej wielkości




Rzut z góry



Izometria — wysokości elementów



Rzut — szerokości modułów i mebli




Elewacja ściany tylnej



Elewacja ściany lewej





1 szt.

195x250cm - ściana standardowa Modularico M50, profil czarny
195 × 250 cm · MDC-M50D-SC195250C



1 szt.

200x250cm - ściana standardowa Modularico M50, profil czarny
200 × 250 cm · MDC-M50D-SC200250C



1 szt.

95x250cm - ściana standardowa Modularico M50, profil czarny —
profil malowany również wewnątrz (PROFCALMAL)
95 × 250 cm · MDC-M50D-SC95250C



1 szt.

98x250cm - ściana standardowa Modularico M50, profil czarny —
z regałem Faro
98 × 250 cm · MDC-M50D-SC98250C



1 szt.

Panel lamelowy 93 × 248 cm, listwy poziome
93 × 248 cm



1 szt.

250cm - słupek dwustronny, narożny 90, Modularico M50, czarny
MDC-M50-SLP2L250C




1 szt.

80x100cm - lada Modularico M50, czarna
80 × 35 × 100 cm · LAD-M50-80C



1 szt.

Hoker Mona
56 × 49 × 100 cm



6 szt.

Lampa LED P12 z mocowaniem M50
VLAMP-P12L



1 szt.

Stopa pełna HPL 10 mm 35×250 cm (widoczne 30 cm)
35 × 250 cm



12 szt.

Gałka z gwintem wewnętrznym M6
gałka ø33 mm



8 szt.

Pokrętło z trzpieniem M6 × 100 mm
trzpień 100 mm, gałka ø33 mm



8 szt.

Pokrętło z trzpieniem M6 × 50 mm
trzpień 50 mm, gałka ø33 mm



4 szt.

Śruba czarna M6 stożkowa 60 mm
łeb stożkowy, 60 mm



6 szt.

Tkaniny z indywidualnym nadrukiem
komplet grafik na wszystkie pola



2 szt.

Skrzynia transportowa
sklejka, długość 260 cm

NAZWA	INDEX	ILOŚĆ
195x250cm - ściana standardowa Modularico M50, profil czarny	MDC-M50D-SC195250C	1
200x250cm - ściana standardowa Modularico M50, profil czarny	MDC-M50D-SC200250C	1
95x250cm - ściana standardowa Modularico M50, profil czarny — profil malowany również wewnątrz (PROFCALMAL)	MDC-M50D-SC95250C	1
250cm - słupek dwustronny, narożny 90, Modularico M50, czarny	MDC-M50-SLP2L250C	1
Lampa LED - model P12	VLAMP-P12L	6
Mocowanie lampy P12 do ramy M50	VLAMP-M0CLP12M50	6
98x250cm - ściana standardowa Modularico M50, profil czarny	MDC-M50D-SC98250C	1
250cm - Lewa listwa boczna regału Faro M50, stopa, kolor czarny	FAR0-LBRSTPL50250C	1
250cm - Prawa listwa boczna regału Faro M50, stopa, kolor czarny	FAR0-LBRSTPP50250C	1
100x25cm - półka HPL Faro z mocowaniami 25cm, czarna	FAR0-PLKH10025CM25	3

NAZWA	INDEX	ILOŚĆ
80x100cm - lada Modularico M50, czarna	LAD-M50-80C	1
Hoker Mona	MEB-HOKMONA †	1
Skrzynia do Modularico - sklejka - 50x50x260cm	VMDC-SKR5050260SK-KZR	2
Panel lamelowy 93 × 248 cm, listwy poziome	†	1
Stopa pełna HPL 10 mm 35×250 cm (widoczne 30 cm)	†	1
Gałka z gwintem wewnętrznym M6	†	12
Pokrętło z trzpieniem M6 × 100 mm	†	8
Pokrętło z trzpieniem M6 × 50 mm	†	8
Śruba czarna M6 stożkowa 60 mm	†	4

† element bez indeksu w katalogu handlowym B2B (wyposażenie liczone poza katalogiem albo kolor ram spoza katalogu).



Skrzynia transportowa

Stoisko jedzie na targi w skrzyniach ze sklejki. Skrzynia chroni ramy i grafiki, jeździ po hali na kółkach i wraca z targów z tym samym stoiskiem w środku.

JAK TO DZIAŁA

- 1

Pakujemy u nas
stoisko składamy testowo, rozkładamy i układamy w skrzyni
- 2

Jedzie na targi
skrzynia wjeżdża na halę na własnych kółkach
- 3

Wraca i czeka
po targach pakujemy z powrotem i odstawiamy do magazynu

2

skrzynie w tej ofercie
jedna zabiera do 110 kg ładunku

PARAMETRY

Wymiary zewnętrzne	50 × 50 × 260 cm
Wariant dłuższy	50 × 50 × 310 cm
Materiał	sklejka, konstrukcja ramowa
Masa własna	44,35 kg
Ładowność	110 kg ładunku
Masa brutto	do ok. 154 kg
Obsługa	2 do 4 osób
Transport na hali	cztery kółka, dwa skrętne
Przenoszenie	dwie ręczki na każdej dłuższej ścianie

CO JEDZIE W SKRZYNI

- ściany z grafiką
- słupki i nadstawki
- panele sufitowe
- drzwi zaplecza
- lampy i półki

osobno, poza skrzynią: hokery

Magazynowanie stoiska u nas

Po targach nie trzeba szukać miejsca w firmie. Stoisko wraca do nas w skrzyniach, stoi w magazynie i czeka na kolejne targi: wyjmujemy je, sprawdzamy i przygotowujemy do wysyłki.

To stoisko zajmuje 2 skrzynie. Stawkę magazynowania podajemy w ofercie dla konkretnego stoiska.

CO TO DAJE

- Skrzynie nie zajmują magazynu ani biura
- Przed kolejnymi targami stoisko jest już sprawdzone i gotowe do wysyłki
- Braki i uszkodzenia wychodzą u nas, nie na hali w dniu montażu

Lekki system tekstylny o profilu 50×50 mm: ten sam układ i grafika, mniej kilogramów i niższy koszt.
Dobry wybór, gdy stoisko jeździ często, a budżet gra pierwsze skrzypce.

M50

Lekki tekstylny system wystawienniczy



GRAFIKA TEKSTYLNA



GRAFIKA Z OBU STRON



LEKKA KONSTRUKCJA



ZAMYKANE ZAPLECZE



MOCOWANIE DO TV



WIĘCEJ NA [MODULARICO.EU](https://modularico.eu)


[Karta systemu M50](#)

[Wszystkie systemy zabudowy](#)

[Galeria realizacji](#)

To stoisko rośnie razem z firmą

Kolejne moduły dochodzą do tych, które już są w magazynie, zamiast nowego zakupu



Na pierwsze targi wystarczy mała zabudowa. Na kolejne dochodzą ściany, nadstawka, zaplecze i regały do kompletu, który już stoi w magazynie. Rośnie powierzchnia i liczba osób, które stoisko przyjmie. Nie rośnie koszt zaczynania od zera.

Jeden komplet, wiele układów

O kształcie stoiska decyduje wykupione miejsce, nie zawartość magazynu



Z tego samego zestawu modułów powstaje stoisko narożne, prosta ściana z ekspozycją, zabudowa z zamykanym zapleczem albo układ otwarty ze strefą spotkań. Zmienia się plan, nie zakup. Na kolejne targi jedzie ten sam komplet, ułożony inaczej.

Pełne możliwości systemu Modularico: modularico.eu/systemy