

## **Stoisko narożne prawe 10×6 m, z zapleczem, z sufitem, z ladą, z mocowaniem TV**

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:


czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.


- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znaczka nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): [modularico.eu/stoiska/grafiki](https://modularico.eu/stoiska/grafiki)
- model 3D stoiska (obejrzyj z każdej strony, także w AR): <https://hel1.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu042vnk035jy3bldpio1bij/index.html>

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy



Ściana tylna  
od lewej: FR-001 ..., FR-004, LED  
801 × 250 cm  
plik 804 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączęń: 3




Ściana prawa  
od lewej: FR-005 ..., FR-007, LED  
400 × 250 cm  
plik 403 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączęń: 2



Ściana zaplecza  
od lewej: ZP-004, LED  
100 × 250 cm  
plik 103 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ścianka MOVO, strona A  
od lewej: IN-001, LED  
200 × 250 cm  
plik 203 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ścianka MOVO, strona B  
od lewej: IN-002, LED  
200 × 250 cm  
plik 203 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regal Faro, strona A  
od lewej: IN-003, LED  
100 × 150 cm  
plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regal Faro, strona B  
od lewej: IN-003, LED  
100 × 150 cm  
plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie


Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła



DR-001-S-B  
77 × 198 cm  
spad 1,5 cm dookoła



DR-001-N-B  
78 × 50 cm  
spad 1,5 cm dookoła




CE-001  
150 × 180 cm  
spad 1,5 cm dookoła



CE-002-A  
150 × 250 cm  
spad 1,5 cm dookoła



CE-002-B  
150 × 250 cm  
spad 1,5 cm dookoła



AC-001  
138 × 99 cm  
spad 1,5 cm dookoła



AC-002  
100 × 50 cm  
spad 1,5 cm dookoła



AC-003  
90 × 50 cm  
spad 1,5 cm dookoła






AC-004  
100 × 50 cm  
spad 1,5 cm dookoła




AC-005  
90 × 50 cm  
spad 1,5 cm dookoła

## Które pole jest którą ramą

Znaczek LED przy numerze ramy oznacza pole podświetlane od środka. Pole bez znacznika nie świeci.



## Widok izometryczny



## Układ stoiska

