

## **Stoisko narożne lewe 10×5 m, z regałami, z sufitem, z ladą, z mocowaniem TV**

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:


czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.

- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): [modularico.eu/stoiska/grafiki](https://hell.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu34wrfy001tg3vfgss17nd3/index.html)
- model 3D stoiska (obejrzysz z każdej strony, także w AR): <https://hell.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu34wrfy001tg3vfgss17nd3/index.html>


Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy



Ściana tylna  
od lewej: FR-001 ... FR-008  
**996 × 250 cm**

plik 999 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączęń: 7



Ściana lewa  
od lewej: FR-011 ... FR-009  
**496 × 250 cm**

plik 499 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączęń: 2



Regał Faro, strona A, część 1 z 2  
od lewej: IN-001  
**100 × 150 cm**

plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regał Faro, strona B, część 1 z 2  
od lewej: IN-001  
**100 × 150 cm**

plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regał Faro, strona A, część 2 z 2  
od lewej: IN-002  
**100 × 150 cm**

plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regał Faro, strona B, część 2 z 2  
od lewej: IN-002  
**100 × 150 cm**


plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie

Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła




CE-001  
**150 × 290 cm**

spad 1,5 cm dookoła



CE-002-A  
**150 × 250 cm**

spad 1,5 cm dookoła



CE-002-B  
**150 × 250 cm**

spad 1,5 cm dookoła



AC-001  
**78 × 99 cm**

spad 1,5 cm dookoła



AC-002  
**78 × 99 cm**

spad 1,5 cm dookoła



AC-003  
**100 × 50 cm**

spad 1,5 cm dookoła



AC-004  
**90 × 50 cm**

spad 1,5 cm dookoła



AC-005  
**100 × 50 cm**




spad 1,5 cm dookoła




AC-006  
**90 × 50 cm**

spad 1,5 cm dookoła

Które pole jest którą ramą



## Widok izometryczny



## Układ stoiska

