

Stoisko narożne lewe 10×5 m, z zapleczem, z sufitem, z ladą, z mocowaniem TV

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:


czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.

- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): [modularico.eu/stoiska/grafiki](https://hell.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu34wt4q00a1g3vflcln1tbo/index.html)
- model 3D stoiska (obejrzyj z każdej strony, także w AR): <https://hell.your-objectstorage.com/3d-assets/glb/makiety/cmu34wt4q00a1g3vflcln1tbo/index.html>


Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy



Ściana tylna
od lewej: FR-001 ... FR-004
801 × 250 cm

plik 804 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 3



Ściana lewa
od lewej: FR-006, FR-005
300 × 250 cm

plik 303 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączeń: 1



Ściana zaplecza
od lewej: ZP-004
100 × 250 cm

plik 103 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regal Faro, strona A, część 1 z 2
od lewej: IN-001
100 × 150 cm

plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regal Faro, strona B, część 1 z 2
od lewej: IN-001
100 × 150 cm

plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regal Faro, strona A, część 2 z 2
od lewej: IN-002
100 × 150 cm

plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regal Faro, strona B, część 2 z 2
od lewej: IN-002
100 × 150 cm

plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie

Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła




DR-001-S-A
87 × 198 cm

spad 1,5 cm dookoła




DR-001-N-A
88 × 50 cm

spad 1,5 cm dookoła



CE-001
200 × 290 cm

spad 1,5 cm dookoła



CE-002-A
200 × 250 cm

spad 1,5 cm dookoła



CE-002-B
200 × 250 cm

spad 1,5 cm dookoła



CE-003
100 × 290 cm

spad 1,5 cm dookoła



CE-004-A
100 × 250 cm

spad 1,5 cm dookoła



CE-004-B
100 × 250 cm

spad 1,5 cm dookoła



AC-001
138 × 99 cm

spad 1,5 cm dookoła



AC-002
100 × 50 cm

spad 1,5 cm dookoła



AC-003
90 × 50 cm

spad 1,5 cm dookoła



AC-004
100 × 50 cm




spad 1,5 cm dookoła




AC-005
90 × 50 cm

spad 1,5 cm dookoła

Które pole jest którą ramą



Widok izometryczny



Układ stoiska

